


## 제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 192 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 20.50, 절연: 아니요, 너비: 9.5 mm
주문 번호	<a href="#">9531290000</a>
유형	WQV 70N/4
GTIN (EAN)	4008190351243
수량	5 items

**WQV 70N/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	18.6 mm	깊이 (인치)	0.7323 inch
높이	71.5 mm	높이 (인치)	2.815 inch
너비	9.5 mm	폭 (인치)	0.374 inch
순중량	64.49 g		

**온도**

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**등급 데이터**

정격 전압	400 V	정격 전류	192 A
-------	-------	-------	-------

**시스템 사양**

버전	단자대용
----	------

**일반**

극 수	4	설치 권고	직접 장착
-----	---	-------	-------

**자재 데이터**

기본 재질	주석 도금 구리	컬러 코드	은회색
-------	----------	-------	-----

**추가 기술 데이터**

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

**크기**

피치(mm)(P)	20.50 mm
-----------	----------

**분류**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## WQV 70N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 보조 연결



추가 결선을 통해 별도의 전압 탭이 가능합니다. 예를 들어, 이것은 메인 스위치 앞에 위치한 비상 전원공급장치에 사용하거나 단순하게 응용 분야 내에서 추가 연결로 사용할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	VH 25.2/8/6.4
주문 번호	<a href="#">1967110000</a>
GTIN (EAN)	4032248739196
수량	5 ST

버전  
W-시리즈, 스페이서 슬리브