

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







소형 및 중형 폴리카보네이트 MPC 및 FPC 인클로저 MPC 시리즈의 폴리카보네이트 인클로저는 PCB를 비롯하여 전기, 전기기계 및 공압 디바이스 내 구축에 이상적입니다. 이 인클로저 제품은 극한의 기계적, 화학적 조건을 가진 환경에서 사용됩니다.

특징:

- 2개 버전, 17 개 사이즈
- 그레이 또는 투명 커버
- 납 씰(lead-seal) 구멍이 있는 커버
- 씰 부분 밖에 있는 장착 구멍
- 레일 장착, 장착 플레이트 및 회로기판용 리셉터클 스레드
- 광범위한 액세서리
- 바이드뮬러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 인클로저를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 빈 인클로저, 높이: 175 mm, 너비: 175 mm, 깊이: 75 mm, 기본 재질: PC, 미처리, 밝은 회색, 투명
주문 번호	9535380000
유형	MPC 17/17/07 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009251
 수량	1 items

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	75 mm	깊이 (인치)	2.9527 inch
높이	175 mm	높이 (인치)	6.8898 inch
너비	175 mm	표이(전치) 폭 (인치)	6.8898 inch
<u>니미</u> 순중량	478 g	국 (단지)	0.0098 1011
<u> </u>	478 g		
온도			
작동 온도	-50 °C130 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
수직 어셈블리			
WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14
VVD0 4 / 2D0 4	1213	VVD0 07 ZD0 0	17.14
수평 어셈블리			
WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14
인클로저 인증 번호			
적합성 선언 번호(DoC LVD)	DoC DE PS2420 201008 001ISS00		
일반 정보			
	2 =	75.05.44	400.00
재질 두께	3.5 mm	작동 온도, 최대	130 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	커버 부착	4 폴리아미드 십자 스크류
설치 권고	스크류 장착	표면 마감	미처리
충격 저항	IK08	보호 등급	IP66, IP67
기본 재질	PC	실링 자재	폴리우레탄
커버 스크류 토크	0.8 Nm	통합 고정	셀프-태핑 스크류 활용
인클로저 장착	구멍 4.5 mm	리드 스크류의 수	4
액세스 구멍: 폭	171.5 mm	플랜지 플레이트	아니요
뚜껑	ol and the state of the state o	액세스 구멍: 높이	171.5 mm
사용 영역	빌딩 시스템 및 기술, 운송, 포장 산업, 기계 제작		
케이블 글랜드, 상부/하부			
M20	4	M12	6
M16	4	2	
케이블 글랜드, 오른쪽	-		
M16	4	M12	6

작성 날짜 29.11.2025 01:12:24 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

고정 자재

액세서리



일반 주문 데이터

유형 SC MPC 버전

주문 번호 <u>9535640000</u> MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 고정 스크류, 스크류, 높이: 12.5 GTIN (EAN) 4032248009428 mm, 너비: 7 mm, 깊이: 12.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금

수량 100 ST

힌지

MPC 시리즈, 경첩, 2개 세트



일반 주문 데이터

유형 HG MPC 버전

주문 번호 <u>9535590000</u> MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 외부 조인트, 힌지, 기본 재질:

GTIN (EAN) 4032248009329 플라스틱 수량 1 ST

외부 픽싱 러그

외부 장착 러그 4개 부품 세트



일반 주문 데이터

유형 MF MPC 버전

주문 번호 <u>9535600000</u> MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 풋, 고정 러그, 높이: 30 mm,

GTIN (EAN) 4032248009381 너비: 15 mm, 깊이: 10 mm, 기본 재질: 플라스틱

수량 1 ST

작성 날짜 29.11.2025 01:12:24 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

접지 볼트





일반 주문 데이터

유형	PEBZ M10 S4 SET	버전
주문 번호	1283440000	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이:
GTIN (EAN)	4050118073362	21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸
수량	1 ST	1.4404(316L)
유형	PEBZ M10 BR SET	버전
주문 번호	1277220000	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21
GTIN (EAN)	4050118067019	mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 황동
수량	1 ST	
유형	PEBZ M6 BR SET	버전
유형 주문 번호	PEBZ M6 BR SET 1277250000	버전 Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3
		·-
주문 번호	1277250000	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3
주문 번호 GTIN (EAN)	1277250000 4050118067149	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1277250000 4050118067149 1 ST	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 황동
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1277250000 4050118067149 1 ST PEBZ M6 S4 SET	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 황동 버전
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형 주문 번호	1277250000 4050118067149 1 ST PEBZ M6 S4 SET 1283430000	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 황동 버전 Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이:

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	FKSC M4X6 D8/SW2	버전
주문 번호	<u>1567480000</u>	SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
수량	100 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

통풍 플러그 - DAE



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	DAE M12 SS	버전
주문 번호	<u>1868550000</u>	DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K,
GTIN (EAN)	4032248440405	스테인리스 스틸 1.4305(303)
수량	10 ST	
유형	DAE M12 PA LONG	버전
유형 주문 번호	DAE M12 PA LONG 1868570000	버전 DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K,
		·-

MPC



중판, 1.5 mm 시트 스틸, 도금

일반 주문 데이터

유형	MP MPC 17/17	버전
주문 번호	9535570000	MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트,
GTIN (EAN)	4032248009305	높이: 148 mm, 너비: 148 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸,
수량	1 ST	용융아연도금, 용융아연도금

TS 35



액세서리

작성 날짜 29.11.2025 01:12:24 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

구형 TS35X7.5 ST MPC1725 VER 버전

주문 번호 <u>8000037600</u> 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 90 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기

GTIN (EAN) 4050118653120 아연 도금 및 보호막 처리

수량 20 ST