

MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

중판, 1.5 mm 시트 스틸, 도금

일반 주문 데이터

버전	MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 75 mm, 너비: 125 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금
주문 번호	9535540000
유형	MP MPC 07/12
GTIN (EAN)	4032248009268
수량	1 items

기술 데이터**승인**

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	75 mm	높이 (인치)	2.9527 inch
너비	125 mm	폭 (인치)	4.9212 inch
순중량	5.2 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

장착물 유형	스크류	표면 마감	용융아연도금
기본 재질	시트 스틸, 용융아연도금		

분류


ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

액세서리

www.weidmueller.com

TS 15

액세서리



일반 주문 데이터

유형	TS15X5 ST MPC0712 VER	버전
주문 번호	8000037599	장착 레일, TS 15, 너비: 55 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬
GTIN (EAN)	4050118653113	도금
수량	20 ST	
유형	TS15X5 ST MPC1217 VER	버전
주문 번호	8000037598	장착 레일, TS 15, 너비: 4.13 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금,
GTIN (EAN)	4050118653106	크롬 도금
수량	20 ST	