

## MP MPC 17/17

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

중판, 1.5 mm 시트 스틸, 도금

## 일반 주문 데이터

버전	MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 148 mm, 너비: 148 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금
주문 번호	<a href="#">9535570000</a>
유형	MP MPC 17/17
GTIN (EAN)	4032248009305
수량	1 items

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	1.5 mm	깊이 (인치)	0.0591 inch
높이	148 mm	높이 (인치)	5.8268 inch
너비	148 mm	폭 (인치)	5.8268 inch
순중량	251.3 g		

## 온도

작동 온도

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 정보

장착물 유형	스크류	표면 마감	용융아연도금
기본 재질	시트 스틸, 용융아연도금	사용 영역	빌딩 시스템 및 기술

## 분류

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## TS 35

## 액세서리



## 일반 주문 데이터

유형	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	버전
주문 번호	<a href="#">8000037600</a>	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 90 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기
GTIN (EAN)	4050118653120	아연 도금 및 보호막 처리
수량	20 ST	