



중판, 1.5 mm 시트 스틸, 도금

일반 주문 데이터

버전	MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 175 mm, 너비: 250 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금
주문 번호	9535580000
유형	MP MPC 17/25
GTIN (EAN)	4032248009312
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	175 mm	높이 (인치)	6.8898 inch
너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	375 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

표면 마감	용융아연도금	기본 재질	시트 스틸, 용융아연도금
-------	--------	-------	---------------

분류

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

액세서리

TS 35

액세서리



일반 주문 데이터

유형	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	버전
주문 번호	8000037600	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 90 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기
GTIN (EAN)	4050118653120	아연 도금 및 보호막 처리
수량	20 ST	
유형	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR	버전
주문 번호	8000037601	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 114 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기
GTIN (EAN)	4050118653137	아연 도금 및 보호막 처리
수량	20 ST	