

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







중형 폴리카보네이트 MPC 및 FPC 인클로저 FPC 시리즈 인클로저는 MPC 시리즈의 차세대 제품입니다. FPC 시리즈는 MPC 시리즈와 동일한 소재 속성은 동일하면서도 액세서리 범위가 더 넓어서 한층 더 다양한 용도로 확장해 사용할 수 있습니다. 특징:

- 2개 버전, 6개 사이즈
- 그레이 또는 투명 커버
- 납 씰(lead-seal) 구멍이 있는 커버
- 밀봉 처리 영역 외부의 고정 구멍
- 단자대 레일 장착용 스레드, 장착 플레이트 및 PCB
- 광범위한 액세서리 바이드뮬러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 인클로저를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 빈 인클로저, 높이: 200 mm, 너비: 300 mm, 깊이: 132 mm, 기본 재질: 폴리카보네이트, 미처리, 밝은 회색
주문 번호	<u>9535710000</u>
유형	FPC 20/30/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009824
 수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	132 mm	깊이 (인치)	5.1968 inch
<del>표의</del> 높이	200 mm	높이 (인치)	7.874 inch
너비	300 mm	폭 (인치)	11.811 inch
<u> </u>	1471 g		11.611 mon
온도			,
작동 온도	-50 °C130 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	0	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없	Ĕ	
수직 어셈블리			
WDU 10 / ZDU 10	2x10	WDI 16 / 7DI 16	2x8
		WDU 16 / ZDU 16	
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 WDU 4 / ZDU 4	2x20 2x17	WDU 35 / ZDU 35 WDU 6 / ZDU 6	2x6 2x13
WD0 4 / 2D0 4	2.8.17	WD0 0 / 2D0 0	2.8.13
수평 어셈블리			
WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25
인클로저 인증 번호			
			'
적합성 선언 번호(DoC LVD)	DE PS2420 220224 003ISS00		
일반 정보			
11-14 - 1-14		-1-0-11	
재질 두께	3.5 mm	작동 온도, 최대	130 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	커버 부착	4 폴리아미드 십자 스크류
표면 마감	미처리	충격 저항 	IK08
보호 등급	IP66, IP67	기본 재질	폴리카보네이트
실링 자재	폴리우레탄	커버 스크류 토크	0.8 Nm
통합고정	셀프-태핑 스크류 활용	인클로저 장착	구멍 7.5 mm
리드 스크류의 수	4	액세스 구멍: 폭	296.5 mm
플랜지 플레이트	아니요	- 무정 - 사용 여명	예
액세스 구멍: 높이	196.5 mm	사용 영역 사용 영역	빌딩 시스템 및 기술, 운송, 포장 산업, 기계 제작
케이블 글랜드, 상부/하부			
M2O	12	M12	20
M20 M63	12 2	M12	38
M32	3	<u>M40</u> <u>M25</u>	
M50	2	<u>IVI25</u> M16	21
IVIOO		141 10	<u> </u>

작성 날짜 14.11.2025 04:51:19 MEZ





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

## 케이블 글랜드, 오른쪽

M25	4	M63	1
M16	11	M40	1
M50	1	M32	2
M20	6	M12	20

## 분류

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 통풍 플러그 - DAE



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	DAE M12 PA LONG	버전
주문 번호	<u>1868570000</u>	DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K,
GTIN (EAN)	4032248440429	폴리아미드 6
수량	10 ST	
유형	DAE M12 SS	버전
유형 주문 번호	DAE M12 SS 1868550000	버전 DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K,
		· -

## 접지 볼트



완전한 콤포넌트로 교환이 가능한 접지 볼트에는 황동과 스테인리스 스틸의 두 가지 버전이 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	PEBZ M6 S4 SET	버전	
주문 번호	<u>1283430000</u>	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이:	
GTIN (EAN)	4050118073607	12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸	
수량	1 ST	1.4404(316L)	
유형	PEBZ M6 BR SET	버전	
주문 번호	<u>1277250000</u>	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3	
GTIN (EAN)	4050118067149	mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 황동	
수량	1 ST		
유형	PEBZ M10 S4 SET	버전	
유형 주문 번호	PEBZ M10 S4 SET 1283440000	버전 Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이:	
—			
주문 번호	1283440000	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이:	
주문 번호 GTIN (EAN)	1283440000 4050118073362	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸	
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1283440000 4050118073362 1 ST	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L)	
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1283440000 4050118073362 1 ST PEBZ M10 BR SET	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L) 버전	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 힌지

MPC 시리즈, 경첩, 2개 세트



## 일반 주문 데이터

유형	HG FPC	버전
주문 번호	9535990000	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 외부 조인트, 힌지, 높이: 40 mm,
GTIN (EAN)	4032248009701	너비: 50 mm, 깊이: 16.5 mm, 기본 재질: 플라스틱, 밝은 회색
수량	1 ST	

## 외부 픽싱 러그

외부 장착 러그 4개 부품 세트



## 일반 주문 데이터

유형	MF FPC	버전
주문 번호	9536040000	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 풋, 고정 러그, 높이: 40 mm,
GTIN (EAN)	4032248009442	너비: 19 mm, 깊이: 35.5 mm, 기본 재질: 폴리아미드, 폴리아미드 66,
수량	1 ST	밝은 회색

## **FPC**

중판, 1.5 mm 시트 스틸, 도금



## 일반 주문 데이터

유형	MP FPC 20/30	버전
주문 번호	9535930000	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트,
GTIN (EAN)	4032248009657	높이: 200 mm, 너비: 300 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸,
수량	1 ST	용융아연도금, 은색

작성 날짜 14.11.2025 04:51:19 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### **TS 35**

액세서리



## 일반 주문 데이터

유형	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	버전
주문 번호	8000037558	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 165 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,
GTIN (EAN)	4050118653229	스틸, 용융아연도금, 크롬 도금
수량	20 ST	
유형	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	버전
유형 주문 번호	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR 8000037559	버전 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 265 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,

### **TS 15**

액세서리



## 일반 주문 데이터

유형	TS15X5 ST FPC 20 VER	버전
주문 번호	8000037604	장착 레일, TS 15, 너비: 235 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금,
GTIN (EAN)	4050118653168	크롬도금
수량	20 ST	