



중형 폴리카보네이트 MPC 및 FPC 인클로저
FPC 시리즈 인클로저는 MPC 시리즈의 차세대 제품입니다.
FPC 시리즈는 MPC 시리즈와 동일한 소재 속성은
동일하면서도 액세스리 범위가 더 넓어서 한층 더 다양한
용으로 확장해 사용할 수 있습니다.

특징:

- 2개 버전, 6개 사이즈
- 그레이 또는 투명 커버
- 납 씌(lead-seal) 구멍이 있는 커버
- 밀봉 처리 영역 외부의 고정 구멍
- 단자대 레일 장착용 스톱, 장착 플레이트 및 PCB
- 광범위한 액세스리 바이드물러는 필요한 단자대와
케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와
일치하는 인클로저를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 빈 인클로저, 높이: 300 mm, 너비: 300 mm, 깊이: 132 mm, 기본 재질: 폴리카보네이트, 미처리, 밝은 회색
주문 번호	9535750000
유형	FPC 30/30/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009855
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	132 mm	깊이 (인치)	5.1968 inch
높이	300 mm	높이 (인치)	11.811 inch
너비	300 mm	폭 (인치)	11.811 inch
순중량	1834.8 g		

온도

작동 온도 -50 °C...130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

수직 어셈블리

WDU 10 / ZDU 10	2x20	WDU 16 / ZDU 16	2x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x40	WDU 35 / ZDU 35	2x12
WDU 4 / ZDU 4	2x33	WDU 6 / ZDU 6	2x25

수평 어셈블리

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

인클로저 인증 번호

적합성 선언 번호(DoC LVD) DE PS2420 220224
003ISS00

일반 정보

재질 두께	3.5 mm	작동 온도, 최대	130 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	커버 부착	4 폴리아미드 십자 스크류
표면 마감	미처리	충격 저항	IK08
보호 등급	IP66, IP67	기본 재질	폴리카보네이트
실링 자재	폴리우레탄	커버 스크류 토크	0.8 Nm
통합 고정	셀프-태핑 스크류 활용	인클로저 장착	구멍 7.5 mm
리드 스크류의 수	4	액세스 구멍: 폭	296.5 mm
플랜지 플레이트	아니요	뚜껑	예
액세스 구멍: 높이	296.5 mm	사용 영역	빌딩 시스템 및 기술, 운송, 포장 산업, 기계 제작

케이블 글랜드, 상부/하부

M20	12	M12	38
M63	2	M40	3
M32	3	M25	8
M50	2	M16	21

기술 데이터


케이블 글랜드, 오른쪽

M25	8	M63	2
M16	21	M40	3
M50	2	M32	3
M20	12	M12	38

분류

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

도면



액세서리

통풍 플러그 - DAE



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	DAE M12 PA LONG	버전
주문 번호	1868570000	DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 폴리amide 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
수량	10 ST	
유형	DAE M12 SS	버전
주문 번호	1868550000	DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 스테인리스 스틸 1.4305(303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
수량	10 ST	

접지 볼트

액세서리



일반 주문 데이터

유형	PEBZ M6 S4 SET	버전
주문 번호	1283430000	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸
GTIN (EAN)	4050118073607	
수량	1 ST	1.4404(316L)

액세서리

Klippon® POK 접지 스테드



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	PEBZ M6 BR SET	버전
주문 번호	1277250000	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 황동
GTIN (EAN)	4050118067149	
수량	1 ST	
유형	PEBZ M10 S4 SET	버전
주문 번호	1283440000	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸
GTIN (EAN)	4050118073362	
수량	1 ST	1.4404(316L)

접지 볼트

완전한 콤포넌트로 교환이 가능한 접지 볼트에는 황동과 스테인리스 스틸의 두 가지 버전이 있습니다.



일반 주문 데이터

유형	PEBZ M10 BR SET	버전
주문 번호	1277220000	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 황동
GTIN (EAN)	4050118067019	
수량	1 ST	

액세서리

힌지



MPC 시리즈, 경첩, 2개 세트

일반 주문 데이터

유형	HG FPC	버전	
주문 번호	9535990000	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 외부 조인트, 힌지, 높이: 40 mm,	
GTIN (EAN)	4032248009701	너비: 50 mm, 깊이: 16.5 mm, 기본 재질: 플라스틱, 밝은 회색	
수량	1 ST		

외부 픽싱 러그



외부 장착 러그 4개 부품 세트

일반 주문 데이터

유형	MF FPC	버전	
주문 번호	9536040000	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 못, 고정 러그, 높이: 40 mm,	
GTIN (EAN)	4032248009442	너비: 19 mm, 깊이: 35.5 mm, 기본 재질: 폴리아미드, 폴리아미드 66,	
수량	1 ST	밝은 회색	

FPC

중판, 1.5 mm 시트 스틸, 도금



일반 주문 데이터

유형	MP FPC 30/30	버전	
주문 번호	9535950000	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트,	
GTIN (EAN)	4032248009671	높이: 260 mm, 너비: 260 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸,	
수량	1 ST	용융아연도금, 은색	

TS 35

액세서리



일반 주문 데이터

유형	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	버전	
주문 번호	8000037559	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 265 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,	
GTIN (EAN)	4050118653236	스틸, 용융아연도금, 크롬 도금	
수량	20 ST		
유형	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	버전	
주문 번호	8000037561	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 265 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,	
GTIN (EAN)	4050118653250	스틸, 용융아연도금, 크롬 도금	
수량	20 ST		