

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사







중형 폴리카보네이트 MPC 및 FPC 인클로저 FPC 시리즈 인클로저는 MPC 시리즈의 차세대 제품입니다. FPC 시리즈는 MPC 시리즈와 동일한 소재 속성은 동일하면서도 액세서리 범위가 더 넓어서 한층 더 다양한 용도로 확장해 사용할 수 있습니다. 특징:

- 2개 버전, 6개 사이즈
- 그레이 또는 투명 커버
- 납 씰(lead-seal) 구멍이 있는 커버
- 밀봉 처리 영역 외부의 고정 구멍
- 단자대 레일 장착용 스레드, 장착 플레이트 및 PCB
- 광범위한 액세서리 바이드뮬러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 인클로저를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 빈 인클로저, 높이: 300 mm, 너비: 400 mm, 깊이: 132 mm, 기본 재질: 폴리카보네이트, 미처리, 밝은 회색
주문 번호	9535770000
유형	FPC 30/40/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009862
수량	1 items

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	122	7[0] (0] 7])	E 1060 imala
높이 높이	132 mm 300 mm	깊이 (인치) 높이 (인치)	5.1968 inch 11.811 inch
<u>표이</u> 너비	400 mm	플이 (인지) 폭 (인치)	15.748 inch
<u> </u>	2624 g	_ 득(한지)	19.746 IIICII
	2024 g		
온도	<u> </u>		
작동 온도	-50 °C130 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없	2	
수직 어셈블리			
WDU 10 / ZDU 10	3x20	WDU 16 / ZDU 16	3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x40	WDU 35 / ZDU 35	3x12
WDU 4 / ZDU 4	3x33	WDU 6 / ZDU 6	3x25
	0,00	VVB0 0 / 250 0	0.20
수평 어셈블리			
WDU 10 / ZDU 10	1x30	WDU 16 / ZDU 16	1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x59	WDU 35 / ZDU 35	1x19
WDU 4 / ZDU 4	1x49	WDU 6 / ZDU 6	1x37
인클로저 인증 번호			
적합성 선언 번호(DoC LVD)	DE PS2420 220224		
	003ISS00		
일반정보			
재질 두께	3.5 mm	작동 온도, 최대	130 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	<u> </u>	4 폴리아미드 십자 스크류
표면 마감	미처리		IK08
보호 등급	IP66, IP67	 기본 재질	폴리카보네이트
실링 자재	폴리우레탄	 커버 스크류 토크	0.8 Nm
통합 고정	셀프-태핑 스크류 활용	 인클로저 장착	구멍 7.5 mm
리드 스크류의 수	4	액세스 구멍: 폭	396.5 mm
플랜지 플레이트	아니요	 뚜껑	예
액세스 구멍: 높이	296.5 mm	사용 영역	빌딩 시스템 및 기술, 운송, 포장 산업, 기계 제작
케이블 글랜드, 상부/하부			
M20	18	M12	56
M63	3	M40	4
M32	<u>5</u>	M25	12
M50	4	M16	30
		141.10	

작성 날짜 14.11.2025 03:58:53 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

케이블 글랜드, 오른쪽

M25	8	M63	2
M16	21	M40	3
M50	2	M32	3
M20	12	M12	38

분류

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

통풍 플러그 - DAE



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	DAE M12 PA LONG	버전
주문 번호	1868570000	DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K,
GTIN (EAN)	4032248440429	폴리아미드 6
수량	10 ST	
유형	DAE M12 SS	버전
유형 주문 번호	DAE M12 SS 1868550000	버전 DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K,
		· -

접지 볼트



완전한 콤포넌트로 교환이 가능한 접지 볼트에는 황동과 스테인리스 스틸의 두 가지 버전이 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	PEBZ M6 S4 SET	버전	
주문 번호	<u>1283430000</u>	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이:	
GTIN (EAN)	4050118073607	12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸	
수량	1 ST	1.4404(316L)	
유형	PEBZ M6 BR SET	버전	
주문 번호	<u>1277250000</u>	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3	
GTIN (EAN)	4050118067149	mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 황동	
수량	1 ST		
유형	PEBZ M10 S4 SET	버전	
유형 주문 번호	PEBZ M10 S4 SET 1283440000	버전 Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이:	
—		. –	
주문 번호	1283440000	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이:	
주문 번호 GTIN (EAN)	1283440000 4050118073362	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸	
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1283440000 4050118073362 1 ST	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L)	
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1283440000 4050118073362 1 ST PEBZ M10 BR SET	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L) 버전	

카탈로그 상태 / 도면 5





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

힌지

MPC 시리즈, 경첩, 2개 세트



일반 주문 데이터

유형	HG FPC	버전
주문 번호	<u>9535990000</u>	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 외부 조인트, 힌지, 높이: 40 mm,
GTIN (EAN)	4032248009701	너비: 50 mm, 깊이: 16.5 mm, 기본 재질: 플라스틱, 밝은 회색
수량	1 ST	

외부 픽싱 러그

외부 장착 러그 4개 부품 세트



일반 주문 데이터

유형	MF FPC	버전
주문 번호	9536040000	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 풋, 고정 러그, 높이: 40 mm,
GTIN (EAN)	4032248009442	너비: 19 mm, 깊이: 35.5 mm, 기본 재질: 폴리아미드, 폴리아미드 66,
수량	1 ST	밝은 회색

FPC

중판, 1.5 mm 시트 스틸, 도금



일반 주문 데이터

유형	MP FPC 30/40	버전
주문 번호	9535960000	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트,
GTIN (EAN)	4032248009688	높이: 260 mm, 너비: 360 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸,
수량	1 ST	용융아연도금, 은색

작성 날짜 14.11.2025 03:58:53 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 6





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

TS 35

액세서리



일반 주문 데이터

유형	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	버전	
주문 번호	8000037561	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 265 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,	
GTIN (EAN)	4050118653250	스틸, 용융아연도금, 크롬 도금	
수량	20 ST		
유형	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	버전	
유형 주문 번호	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR 8000037560	버전 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 365 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,	