


## MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



중판, 1.5 mm 시트 스틸, 도금

## 일반 주문 데이터

버전	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 150 mm, 너비: 185 mm, 깊이: 2 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
주문 번호	<a href="#">9535920000</a>
유형	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
수량	1 items

## MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 기술 데이터

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch
높이	150 mm	높이 (인치)	5.9055 inch
너비	185 mm	폭 (인치)	7.2835 inch
순중량	288 g		

## 온도

작동 온도

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 정보

장착물 유형	스크류	표면 마감	용융아연도금
기본 재질	시트 스틸		

## 분류

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## TS 15

## 액세서리



## 일반 주문 데이터

유형	TS15X5 ST FPC 20 VER	버전
주문 번호	<a href="#">8000037604</a>	장착 레일, TS 15, 너비: 235 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금,
GTIN (EAN)	4050118653168	크롬 도금
수량	20 ST	

## TS 35

## 액세서리



## 일반 주문 데이터

유형	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	버전
주문 번호	<a href="#">8000037558</a>	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 165 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,
GTIN (EAN)	4050118653229	스틸, 용융아연도금, 크롬 도금
수량	20 ST	
유형	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	버전
주문 번호	<a href="#">8000037557</a>	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 165 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,
GTIN (EAN)	4050118653212	스틸, 용융아연도금, 크롬 도금
수량	20 ST	