

MP FPC 20/40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사







중판, 1.5 mm 시트 스틸, 도금

일반 주문 데이터

버전	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 160 mm, 너비: 360 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색	
주문 번호	<u>9535940000</u>	
유형	MP FPC 20/40	
GTIN (EAN)	4032248009664	
수량	1 items	

카탈로그 상태 / 도면



MP FPC 20/40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
	- .		
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	1.5 mm	깊이 (인치)	0.0591 inch
높이	160 mm	높이 (인치)	6.2992 inch
너비	360 mm	폭 (인치)	14.1732 inch
순중량	656 g		
온도			
작동 온도			
환경 제품 규정 준수			
	<u>'</u>		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 정보	,		
지원모 이번	A 7 2	∓ 0 4 6171	000000
<u> 장착물 유형</u> 기본 재질	<u>스크류</u> 시트 스틸	표면 마감	용융아연도금
기는 제일	시트 스틸		
분류			
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

카탈로그 상태 / 도면 2



MP FPC 20/40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

TS 35

액세서리



일반 주문 데이터

유형 TS35X7.5 ST FPC 20 VER 버전

주문 번호 8000037558

GTIN (EAN) 4050118653229

수량 20 ST 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 165 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,

스틸, 용융아연도금, 크롬 도금

TS 15

액세서리



일반 주문 데이터

TS15X5 ST FPC 20 VER

주문 번호 8000037604

4050118653168

크롬 도금

수량 20 ST

GTIN (EAN)

TS 35

액세서리



일반 주문 데이터

TS35X7.5 ST FPC 40 HOR

8000037560

버전

GTIN (EAN) 4050118653243 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 365 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,

장착 레일, TS 15, 너비: 235 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금,

스틸, 용융아연도금, 크롬 도금

수량 20 ST

주문 번호

3 카탈로그 상태 / 도면