



중판, 1.5 mm 시트 스틸, 도금

### 일반 주문 데이터

버전	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 260 mm, 너비: 260 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
주문 번호	<a href="#">9535950000</a>
유형	MP FPC 30/30
GTIN (EAN)	4032248009671
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	1.5 mm	깊이 (인치)	0.0591 inch
높이	260 mm	높이 (인치)	10.2362 inch
너비	260 mm	폭 (인치)	10.2362 inch
순중량	782 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

장착물 유형	스크류	표면 마감	용융아연도금
기본 재질	시트 스틸		

분류

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

액세서리

TS 35

액세서리



일반 주문 데이터

유형	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	버전	
주문 번호	<a href="#">8000037559</a>	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 265 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,	
GTIN (EAN)	4050118653236	스틸, 용융아연도금, 크롬 도금	
수량	20 ST		
유형	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	버전	
주문 번호	<a href="#">8000037561</a>	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 265 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,	
GTIN (EAN)	4050118653250	스틸, 용융아연도금, 크롬 도금	
수량	20 ST		