



중판, 1.5 mm 시트 스틸, 도금

일반 주문 데이터

버전	FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 360 mm, 너비: 560 mm, 길이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
주문 번호	9535980000
유형	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	1.5 mm	깊이 (인치)	0.0591 inch
높이	360 mm	높이 (인치)	14.1732 inch
너비	560 mm	폭 (인치)	22.0472 inch
순중량	2316 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

장착물 유형	스크류	표면 마감	용융아연도금
기본 재질	시트 스틸		

분류

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

액세서리

TS 35

액세서리



일반 주문 데이터

유형	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	버전	
주문 번호	8000037562	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 365 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,	
GTIN (EAN)	4050118653267	스틸, 용융아연도금, 크롬 도금	
수량	20 ST		
유형	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	버전	
주문 번호	8000037563	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 565 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함,	
GTIN (EAN)	4050118653274	스틸, 용융아연도금, 크롬 도금	
수량	20 ST		