


제품 이미지



퓨즈 홀더 SIHA는 개폐 단자대를 퓨즈 단자대로 신속 전환합니다. 개폐 레버를 제거하고 퓨즈 유닛을 장착하기만 하면 됩니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 기본 연결 모듈형 단자대용 퓨즈 홀더, 진한 베이지색, 6.3 A, 플러그형, V-0, Wemid |
| 주문 번호 | 9537550000 |
| 유형 | SIHA 1/G20 |
| GTIN (EAN) | 4008190118686 |
| 수량 | 25 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 43.93 mm | 깊이 (인치) | 1.7295 inch |
| 높이 | 33.38 mm | 높이 (인치) | 1.3142 inch |
| 너비 | 5.95 mm | 폭 (인치) | 0.2343 inch |
| 순중량 | 6.43 g | | |

온도

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| 주변 온도 | -50 °C...75 °C | 작동 온도 | -50 °C... 120 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 120 °C |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

등급 데이터

| | | | |
|------------|-------|--------|-------|
| 정격 전압 | 250 V | 정격 전류 | 6.3 A |
| 정격 임펄스 내전압 | 4 kV | 오염 심각도 | 3 |

시스템 사양

| | | | |
|----|---------|---------------|-----|
| 버전 | 퓨즈 카트리지 | 엔드 커버 플레이트 필요 | 아니요 |
|----|---------|---------------|-----|

일반

| | | | |
|-------|-------|--------------|--------|
| 설치 권고 | 직접 장착 | 작동 온도 범위, 최대 | 120 °C |
|-------|-------|--------------|--------|

자재 데이터

| | | | |
|-------|---------|--------------|-------|
| 기본 재질 | Wemid | 절연재 | Wemid |
| 컬러 코드 | 진한 베이지색 | UL 94 가연성 등급 | V-0 |

추가 기술 데이터

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| 설치 권고 | 직접 장착 | 장착 유형 | 플러그 |
|-------|-------|-------|-----|

클램프용 컨덕터(정격 결선)

| | |
|-------|---------|
| 결선 유형 | 플러그인 결선 |
|-------|---------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

도면

