

## SIHA 1/G20 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



퓨즈 홀더 SIHA는 개폐 단자대를 퓨즈 단자대로 신속 전환합니다. 개폐 레버를 제거하고 퓨즈 유닛을 장착하기만 하면 됩니다.

## 일반 주문 데이터

버전	기본 연결 모듈형 단자대용 퓨즈 홀더, 진한 베이지색, 2.31 A, 플러그형, V-0, Wemid
주문 번호	<a href="#">9537560000</a>
유형	SIHA 1/G20 10-36V
GTIN (EAN)	4008190125066
수량	25 items

## SIHA 1/G20 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	43.93 mm	깊이 (인치)	1.7295 inch
높이	33.38 mm	높이 (인치)	1.3142 inch
너비	5.95 mm	폭 (인치)	0.2343 inch
순중량	8.32 g		

## 온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	작동 온도	-50 °C...120 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7cl
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 등급 데이터

정격 전압	250 V	정격 전류	6.3 A
정격 임펄스 내전압	4 kV	오염 심각도	3

## 시스템 사양

버전	퓨즈 카트리지	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
----	---------	---------------	-----

## 일반

설치 권고	직접 장착	작동 온도 범위, 최대	120 °C
-------	-------	--------------	--------

## 자재 데이터

기본 재질	Wemid	절연재	Wemid
컬러 코드	진한 베이지색	UL 94 가연성 등급	V-0

## 추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	장착 유형	플러그
-------	-------	-------	-----

## 클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	플러그인 결선
-------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**SIHA 1/G20 10-36V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

