

제품 이미지



퓨즈 홀더 SIHA는 개폐 단자대를 퓨즈 단자대로 신속 전환합니다. 개폐 레버를 제거하고 퓨즈 유닛을 장착하기만 하면 됩니다.

일반 주문 데이터

버전	기본 연결 모듈형 단자대용 퓨즈 홀더, 진한 베이지색, 6.3 A, 플러그형, V-0, Wemid
주문 번호	9537680000
유형	SIHA STRAP
GTIN (EAN)	4032248183920
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

너비	5 mm	폭 (인치)	0.1968 inch
순중량	0.4 g		

온도

주변 온도	-50 °C...75 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	120 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	퓨즈 카트리지
----	---------

일반

작동 온도 범위, 최대	120 °C
--------------	--------

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

장착 유형	플러그
-------	-----

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		