

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 직경이 8 ~ 13 mm인 습한 지역의 케이블을 빠르고 정확하게 탈피(예: NYM 케이블, 3 x 1.5 mm² ~ 5 x 2.5 mm²)
- 절단 깊이를 설정할 필요가 없음
- 정선 박스 및 분배 박스 작업에 이상적

일반 주문 데이터

버전	Sheathing strippers
주문 번호	9918030000
유형	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
수량	1 items

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	18.5 mm	깊이 (인치)	0.7283 inch
높이	20.5 mm	높이 (인치)	0.8071 inch
너비	97 mm	폭 (인치)	3.8189 inch
순중량	39 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

기술 데이터

품목 설명	동축 및 PVC 라운드 케이블용 케이블 탈피기
-------	---------------------------

탈피 공구

케이블 유형	동축 데이터 및 라운드 케이블	단일 컨덕터 직경	7.5 mm
최소 컨덕터 직경	4.8 mm	전선 굵기, 최대	44 mm ²
전선 굵기, 최소	18 mm ²	작업 가능 케이블	PVC 케이블

분류

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

