

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 직경이 8 ~ 13 mm인 습한 지역의 케이블을 빠르고 정확하게 탈피(예: NYM 케이블, 3 x 1.5 mm² ~ 5 x 2.5 mm²)
- 절단 깊이를 설정할 필요가 없음
- 정선 박스 및 분배 박스 작업에 이상적

일반 주문 데이터

버전	Sheathing strippers
주문 번호	9918040000
유형	STRIPPER ROUND
GTIN (EAN)	4032248359158
수량	1 items

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	25 mm	깊이 (인치)	0.9842 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	125 mm	폭 (인치)	4.9212 inch
순중량	50 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

기술 데이터

품목 설명	정선 박스 탈피기
-------	-----------

탈피 공구

케이블 유형	PVC 절연재를 사용하는 연선 및 강선	단일 컨덕터 직경	13 mm
최소 컨덕터 직경	8 mm	전선 굵기, 최대	133 mm ²
전선 굵기, 최소	50 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

