

STRIPPER PC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- 직경이 8 $^{\sim}$ 13 mm인 습한 지역의 케이블을 빠르고 정확하게 탈피(예: NYM 케이블, 3 x 1.5 mm 2 $^{\sim}$ 5 x 2.5 mm 2)
- 절단 깊이를 설정할 필요가 없음
- 정션 박스 및 분배 박스 작업에 이상적

일반 주문 데이터

버전	Sheathing strippers
주문 번호	<u>9918060000</u>
 유형	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
수량	1 items

STRIPPER PC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	25 mm	깊이 (인치)	0.9842 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	125 mm	폭 (인치)	4.9212 inch
 순중량	44.4 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0	

기술 데이터

품목 설명	5-15 mm O.D. 데이터 통신 라이용 케이블 탈피기	

탈피 공구

케이블 유형	데이터 케이블 / 통신 및 IT	단일 컨덕터 직경	15 mm
최소 컨덕터 직경	5 mm	탈피 범위 AWG, 최대	12 AWG
탈피 범위 AWG, 최소	24 AWG	탈피 범위, 최소	0.25 mm ²
전선 굵기, 최대	490 mm ²	전선 굵기, 최소	20 mm ²

분류

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

카탈로그 상태 / 도면 2



STRIPPER PC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

