

**STRIPPER PC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 직경이 8 ~ 13 mm인 습한 지역의 케이블을 빠르고 정확하게 탈피(예: NYM 케이블, 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> ~ 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>)
- 절단 깊이를 설정할 필요가 없음
- 정션 박스 및 분배 박스 작업에 이상적

**일반 주문 데이터**

버전	Sheathing strippers
주문 번호	<a href="#">9918060000</a>
유형	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
수량	1 items

**STRIPPER PC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****치수 및 중량**

깊이	25 mm	깊이 (인치)	0.9842 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	125 mm	폭 (인치)	4.9212 inch
순중량	44.4 g		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**기술 데이터**

품목 설명	5-15 mm O.D. 데이터 통신 라인용 케이블 탈피기
-------	------------------------------------

**탈피 공구**

케이블 유형	데이터 케이블 / 통신 및 IT	단일 커넥터 직경	15 mm
최소 커넥터 직경	5 mm	탈피 범위 AWG, 최대	12 AWG
탈피 범위 AWG, 최소	24 AWG	탈피 범위, 최소	0.25 mm <sup>2</sup>
전선 굽기, 최대	490 mm <sup>2</sup>	전선 굽기, 최소	20 mm <sup>2</sup>

**분류**

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**STRIPPER PC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

