



- 굵기가 4 ~ 37 mm<sup>2</sup>인 모든 기존 라운드 케이블의 피복을 빠르고 정확하고 간단하게 탈피
- 핸들 끝의 마디가 있는 스크류(knurled screw)로 절단 깊이 설정(절단 깊이 설정을 통해 내부 도체의 손상을 방지할 수 있음)

### 일반 주문 데이터

버전	케이블 나이프
주문 번호	<a href="#">9918070000</a>
유형	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	35 mm	깊이 (인치)	1.378 inch
높이	29 mm	높이 (인치)	1.1417 inch
너비	132 mm	폭 (인치)	5.1968 inch
순중량	74 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

기술 데이터

품목 설명	4-16 mm O.D. 컨덕터용 케이블 절단기
-------	------------------------------

탈피 공구

케이블 유형	PVC 절연재를 사용하는 연선 및 강선	단일 컨덕터 직경	16 mm
최소 컨덕터 직경	4 mm	탈피 범위 AWG, 최대	6 AWG
전선 굵기, 최대	201 mm <sup>2</sup>		

분류

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## 액세서리

### 액세서리 / 교체 부품



- 굵기가 4 ~ 37 mm<sup>2</sup>인 모든 기존 라운드 케이블의 피복을 빠르고 정확하고 간단하게 탈피
- 핸들 끝의 마디가 있는 스크류(knurled screw)로 절단 깊이 설정(절단 깊이 설정을 통해 내부 도체의 손상을 방지할 수 있음)

### 일반 주문 데이터

유형	ZUB SLICER NO 16-35	버전	
주문 번호	<a href="#">9201430000</a>	케이블 나이프	
GTIN (EAN)	4032248430314		
수량	2 ST		