

SLICER NO 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 굵기가 4 ~ 37 mm²인 모든 기존 라운드 케이블의 피복을 빠르고 정확하고 간단하게 탈피
- 핸들 끝의 마디가 있는 스크류(knurled screw)로 절단 깊이 설정(절단 깊이 설정을 통해 내부 도체의 손상을 방지할 수 있음)

일반 주문 데이터

버전	Sheathing strippers
주문 번호	9918100000
유형	SLICER NO 35
GTIN (EAN)	4032248359318
수량	1 items
배송 상태	단종
이용 가능 기간	2024-01-17T00:00:00+01:00

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**치수 및 중량**

깊이	48 mm	깊이 (인치)	1.8898 inch
높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
너비	150 mm	폭 (인치)	5.9055 inch
순중량	121 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

기술 데이터

품목 설명	27-37 mm O.D. 컨덕터용 케이블 절단기
-------	-------------------------------

탈피 공구

케이블 유형	PVC 절연재를 사용하는 연선 및 강선	단일 컨덕터 직경	37 mm
최소 컨덕터 직경	27 mm		

분류

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

액세서리 / 교체 부품

- 굵기가 4 ~ 37 mm²인 모든 기존 라운드 케이블의 피복을 빠르고 정확하고 간단하게 탈피
- 핸들 끝의 마디가 있는 스크류(knurled screw)로 절단 깊이 설정(절단 깊이 설정을 통해 내부 도체의 손상을 방지할 수 있음)

일반 주문 데이터

유형	ZUB SLICER NO16-35	버전
주문 번호	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
수량	2 ST	