



전압 테스터의 주된 기능은 전압의 존재 여부를 확인하는 것입니다. 2-폴 전압 테스터는 작업 보호 규정 요건을 충족하는, 유일하게 인증된 테스트 기기입니다.

- LED 디스플레이 포함
- VDE 표준 준수
- 높은 피크 전압
- 모든 작업에 적합한 테스터

일반 주문 데이터

버전	테스트 공구, 2극 전압 테스터
주문 번호	9918880000
유형	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	60 mm	길이 (인치)	2.3622 inch
높이	28 mm	높이 (인치)	1.1024 inch
너비	235 mm	폭 (인치)	9.252 inch
길이	235 mm	길이 (인치)	9.252 inch
순중량	158 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7cl
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
SCIP	b05b5 122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

기술 데이터

품목 설명	최대 690 V용 전압 테스터/ 100 Hz LED
-------	---------------------------------

측정 및 테스트 장치

부하 전환 가능	아니요	측정 범위 범주	CAT III 600 V
정격 전압, 최대	690 V AC/DC	정격 전압, 최소	12 V
AC 전압 측정 범위	12-690 V	DC 전압 측정 범위	690 V
작동 온도, 최대	55 °C	작동 온도, 최소	-15 °C
DC 전압 표시	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	AC 전압 표시	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
주파수 범위, 최대	65 Hz	주파수 범위, 최소	0 Hz
디스플레이	LED	보호 등급	IP54
배터리 유형	1.5 V 유형 AAA 배터리	삼 시퀀스 디스플레이	아니요
통전 테스터	Yes - 시각 + 청각	절연 테스트	6 kV
피크 전압 저항	6 kV	테스트 및 인증 기준	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
테스트 프로브 보호 GS 38	예	테스트 프로브 조명	아니요
HOLD 기능	아니요		

분류

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

액세서리

액세서리

장비 테스트 및 측정용 액세서리



일반 주문 데이터

유형	BATTERIE 1,5V MICRO	버전
주문 번호	9201310000	테스트 도구, 배터리
GTIN (EAN)	4032248421121	
수량	2 ST	
유형	SKAI TASCHE	버전
주문 번호	2544760000	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
수량	1 ST	
유형	PRSPSU	버전
주문 번호	1332420000	
GTIN (EAN)	4050118136449	
수량	1 ST	
유형	2POL TESTER ZUB	버전
주문 번호	2565720000	
GTIN (EAN)	4050118575279	
수량	1 ST	