



Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





전압 테스터의 주된 기능은 전압의 존재 여부를 확인하는 것입니다. 2-폴 전압 테스터는 작업 보호 규정 요건을 충족하는, 유일하게 인증된 테스트 기기입니다.

- LED 디스플레이 포함
- VDE 표준 준수
- 높은 피크 전압
- 모든 작업에 적합한 테스터

일반 주문 데이터

버전	테스트 공구, 2극 전압 테스터
주문 번호	<u>9918950000</u>
유형	VT
GTIN (EAN)	4032248405831
수량	1 items





Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

=	_	u	
7	╮	•	
•	_	_	

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	55 mm	깊이 (인치)	2.1654 inch
높이	21 mm	높이 (인치)	0.8268 inch
너비	190 mm	 폭 (인치)	7.4803 inch
길이 순중량	190 mm	길이 (인치)	7.4803 inch
순중량	115 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7cl
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

기술 데이터

품목 설명 Voltage tester from 12 - 690 V

측정 및 테스트 장치

부하 전환 가능	아니요	측정 범위 범주	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
정격 전압, 최대	690 V AC/DC	정격 전압, 최소	12 V AC/DC
AC 전압 측정 범위	12-690 V	DC 전압 측정 범위	1000 V
작동 온도, 최대	55 °C	작동 온도, 최소	-15 °C
DC 전압 표시	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	AC 전압 표시	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
주파수 범위, 최대	65 Hz	주파수 범위, 최소	0 Hz
디스플레이	LED	보호 등급	IP64
상 시퀀스 디스플레이	아니요	통전 테스터	아니요
절연 테스트	5 kV	피크 전압 저항	5 kV
테스트 및 인증 기준	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010	테스트 프로브 보호 GS 38	아니요
테스트 프로브 조명	아니요	HOLD 기능	아니요

분류

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08
ECLASS 13.0	27-20-03-08	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

카탈로그 상태 / 도면 2







Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리



장비 테스팅 및 측정용 액세서리

일반 주문 데이터

유형 SKAI TASCHE 주문 번호 <u>2544760000</u> GTIN (EAN) 4050118554724

AN) 405011855472

수량 1 ST

버전

Toolbag