

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

전압 테스터의 주된 기능은 전압의 존재 여부를 확인하는 것입니다. 2-풀 전압 테스터는 작업 보호 규정 요건을 충족하는, 유일하게 인증된 테스트 기기입니다.

- LED 디스플레이 포함
- VDE 표준 준수
- 높은 피크 전압
- 모든 작업에 적합한 테스터

일반 주문 데이터

버전	테스트 공구, 2극 전압 테스터
주문 번호	9918970000
유형	VT CTB
GTIN (EAN)	4032248405855
수량	1 items

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	19 mm	깊이 (인치)	0.748 inch
높이	21 mm	높이 (인치)	0.8268 inch
너비	137 mm	폭 (인치)	5.3937 inch
길이	137 mm	길이 (인치)	5.3937 inch
순중량	50 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7cl
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

기술 데이터

품목 설명	최대 48 V 전압 테스터
-------	----------------

측정 및 테스트 장치

부하 전환 가능	아니요	정격 전압, 최대	48 V DC
정격 전압, 최소	3 V DC	AC 전압 측정 범위	3-48 V
DC 전압 측정 범위	48 V	작동 온도, 최대	50 °C
작동 온도, 최소	-10 °C	주파수 범위, 최대	65 Hz
주파수 범위, 최소	0 Hz	디스플레이	LED
보호 등급	IP40	상 시퀀스 디스플레이	아니요
통전 테스터	아니요	테스트 및 인증 기준	EN 61010-1, EN 61326
테스트 프로브 조명	아니요	HOLD 기능	아니요

분류

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

액세서리

장비 테스팅 및 측정용 액세서리

일반 주문 데이터

유형	SKAI TASCHE
주문 번호	2544760000
GTIN (EAN)	4050118554724
수량	1 ST

버전
Toolbag