

**TS 15X5/LL 1M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zvarciami, podobną do stali nierdzewnej.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galvanicznie i pasywowane, Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 15 mm, Głębokość: 5.5 mm
Nr zam.	<a href="#">0117510000</a>
Typ	TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190111298
Ilość	10 M




**TS 15X5/LL 1M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Trzymacz




Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EW 15	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0382860000</a>	Wspornik końcowy, beżowy, TS 15, V-2, poliamid 66, Szerokość: 10 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190187804	
Ilość	50 ST	

### Akcesoria




Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwia to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SO SH1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0401460000</a>	Wspornik szyny zbiorczej, szary, 100 °C, Szerokość: 24.5 mm, V-2, poliamid 66, przykręcany
GTIN (EAN)	4008190188092	
Ilość	20 ST	

### Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EW 15/2	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1071900000</a>	Wspornik końcowy, Ciemnobieżowy, TS 15, HB, tworzywo sztuczne, Szerokość: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190462949	
Ilość	50 ST	

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	ZEW 15	Wersja
Nr zam.	<a href="#">7920340000</a>	Wspornik końcowy, beżowy, TS 15, V-2, tworzywo sztuczne,
GTIN (EAN)	4032248238910	Szerokość: 5 mm, 120 °C
Ilość	20 ST	

## Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BFSC M4X6 MS	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0136300000</a>	Śruba mocująca (terminal), 4.00 mm, mosiądz, Głębokość: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190177713	Szerokość: 7 mm, Wysokość: 6 mm
Ilość	50 ST	
Typ	BFSC M4X6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0149700000</a>	Śruba mocująca (terminal), 4.00 mm, Stal, Głębokość: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190016098	Szerokość: 7 mm, Wysokość: 6 mm
Ilość	100 ST	