

**Zdjęcie produktu**

Aluminium charakteryzuje się drugim najlepszym przewodzeniem elektrycznym zaraz po miedzi. Jedną z zalet jest niski ciężar, drugą jest doskonała ochrona przed korozją.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Szyna zaciskowa, Akcesoria, aluminium, nieobrobiony, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 33 mm, Głębokość: 15 mm
Nr zam.	<a href="#">0169300000</a>
Typ	TS 32X15 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190105167
Ilość	20 M

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0.5906 inch
Wysokość	33 mm	Wysokość (cale)	1.2992 inch
Szerokość	2000 mm	Szerokość (cale)	78.74 inch
Masa netto	235.5 g		

## Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
-----------------------	---------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%


## Szyna nośna

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni		
Normy	DIN EN 60715		
Powierzchnia	nieobrobiony		
grubość	1.50 mm		
Materiał podstawowy	aluminium		
Długość szyny zaciskowej	min.	0 mm	
	znamionowy	2000 mm	
	maks.	2000 mm	
Dopuszczalny prąd termiczny dla funkcji PEN, maks.	192.00 A		
Krótkotrwała odporność na przepięcia na sekundę zgodnie z normą IEC 60947-7-2	8.4 kA		
Szyna montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami	Nie		
Szerokość nacięcia			
Odporność zwarciova odpowiada przewodowi E-Cu	70.00 mm <sup>2</sup>		
Odstęp otworów, środkiem	0 mm		
Odstęp nacięć			
Długość nacięcia			

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Rysunki**



## TS 32X15 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria


## Wspornik szyny montażowej



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TST 2/M6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0101700000</a>	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 6, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4008190069254	mm
Ilość	10 ST	

## Wspornik montażowy




Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SST 3 2M	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0152700000</a>	Akcesoria, kołek zabezpieczający
GTIN (EAN)	4008190126193	
Ilość	2 M	

## Wspornik szyny montażowej



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TSTW 6/M6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0164000000</a>	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 6, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4008190095345	mm
Ilość	10 ST	

## TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	TSTW 5/M5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0178100000</a>	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 5, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4008190059651	mm
Ilość	10 ST	

## Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EWK 2	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0199360000</a>	Wspornik końcowy, beżowy, TS 32, V-0, Wemid, Szerokość: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190023546	100 °C
Ilość	50 ST	
Typ	EWK 1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0206160000</a>	Wspornik końcowy, beżowy, TS 32, V-0, Wemid, Szerokość: 9 mm,
GTIN (EAN)	4008190080020	100 °C
Ilość	50 ST	

## Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0295900000</a>	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190133337	1
Ilość	50 ST	
Typ	MB M6/M4 GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0334900000</a>	Nakrętka przesuwna, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
Ilość	20 ST	
Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0353500000</a>	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190139285	1
Ilość	50 ST	

## Akcesoria


## Wspornik szyny montażowej



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SH 2	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0494920000</a>	Wspornik szyny zbiorczej, Jasnożółty, 130 °C, Szerokość: 40 mm, V-0, KrG, przykręcany	
GTIN (EAN)	4008190007584		
Ilość	10 ST		

## Trzymacz




Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EWK 1 ALT	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0495160000</a>	Wspornik końcowy, beżowy, TS 32, V-2, poliamid 66, Szerokość: 8 mm, 100 °C	
GTIN (EAN)	4008190160777		
Ilość	50 ST		

## Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MB M3/M5 CRM	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0503500000</a>	Nakrętka przesuwna, M 5	
GTIN (EAN)	4008190182083		
Ilość	20 ST		

## TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	MB M5/M3 SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0553400000</a>	Nakrętka przesuwna, M 5	
GTIN (EAN)	4008190122263		
Ilość	20 ST		

## materiał montażowa



Możliwość integracji, rozszerzania i dostosowywania do indywidualnych wymagań - doskonałe akcesoria do wszystkich zastosowań

W pełni ustrukturyzowany asortyment akcesoriów systemowych do nowych obudów z serii Klippon® TB umożliwia łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań.

Zestawy materiałów montażowych


Zestawy materiałów montażowych pozwalają na szybkie i łatwe mocowanie uchwytów tabliczki znamionowej, uchwytów na dokumenty oraz osłon przeciwdeszczowych.

Celem do mocowania etykiet – SD jest niezbędny do montażu plastikowych identyfikatorów (Trafolyte) lub tabliczek znamionowych. Przy użyciu tego zestawu można zamocować identyfikator lub tabliczkę znamionową bezpośrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania tabliczki znamionowej został opracowany specjalnie w tym celu. Tylko za pomocą tego zestawu mocującego można zapewnić, że w obudowie nie powstaną żadne miejsca przecieków i uniknąć uszkodzenia tabliczki. Uniwersalny zestaw do mocowania – TPSD został opracowany, aby umożliwić bezpieczny i szybki montaż np. uchwytów na tabliczki znamionowe, osłon przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosując zestaw do mocowania można zminimalizować, o ile nie całkowicie wykluczyć, ryzyko wycieków.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Śruba mocująca, Materiał podstawowy:	
GTIN (EAN)	4008190058258	Stal	
Ilość	50 ST		

## Wspornik szyny montażowej




## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TST 2/M5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1286600000</a>	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 5, Szerokość: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
Ilość	10 ST	

## Wspornik montażowy




Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1567480000</a>	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190033491	1
Ilość	100 ST	

## Wspornik szyny montażowej



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TSTW D 4.3	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1610110000</a>	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, without, Szerokość: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
Ilość	10 ST	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1779100000</a>	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 5, Szerokość: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
Ilość	10 ST	