


RF RS 70 MI/A6 OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Profil RS 70 to wtykowy system modułowy na szynę montażową – z możliwością elastycznego rozszerzania do wymaganej długości. Składa się z odcinków pośrednich o różnej długości. Opcjonalnie ze stopką zatrząskową lub bez niej, a także płytą zamykającą ze zintegrowaną opcją opisywania. Płytkę PCB jest wkładana z boku, podczas gdy trwale zintegrowane stopki zatrząskowe zapewniają stabilne mocowanie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Stopka zatrząskowa, RS 70 pomarańczowy, przekładka, Stopka zatrząskowa, Szerokość: 13.7 mm
Nr zam.	0213760000
Typ	RF RS 70 MI/A6 OR
GTIN (EAN)	4008190148850
Ilość	20 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	28.6 mm	Głębokość (cale)	1.126 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2.7559 inch
Najmniejsza wysokość montażu	32 mm	Szerokość	13.7 mm
Szerokość (cale)	0.5394 inch	Masa netto	4.8 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-2	Materiał izolacyjny	PA 66
Powierzchnia	nieobrobiony	Materiał podstawowy	PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	600 ≤ CTI		

Dane ogólne

Barwny	pomarańczowy	Stopień ochrony	IP00
Szyna montażowa	TS 32, TS 35	Tabela kolorów (podobny)	RAL 2000
możliwość zalewania	Nie		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		

