

CLI C 1-6 GE/SW 55 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm² do 70 mm² można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy. Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach. Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań. Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku. Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie. Trwałe opisy o wysokiej jakości. Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|--------------------------|---|
| Wersja | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, żółty |
| Nr zam. | 0252711576 |
| Typ | CLI C 1-6 GE/SW 55 MP |
| GTIN (EAN) | 4008190119348 |
| Ilość | 100 szt. |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji |
| Ostatnia data zamówienia | 2025-08-31T00:00:00+02:00 |

Dane techniczne

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość | 5 mm | Głębokość (cale) | 0.1968 inch |
| Wysokość | 6 mm | Wysokość (cale) | 0.2362 inch |
| Szerokość | 4.2 mm | Szerokość (cale) | 0.1654 inch |
| Masa netto | 0.1 g | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Dane ogólne

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4 | |
| Orientacja nadruku | poziomo | |
| Rodzaj nadruku | standard | |
| Metoda nadruku | wytlaczanie na gorąco | |
| Wykonanie | MultiPack | |
| Szerokość | 4.2 mm | |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C | |
| zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C | |
| Barwny | żółty | |
| Halogenki | Tak | |
| Średnica izolacji, maks. | 5 | |
| Materiał podstawowy | PVC, miękkie, bez kadmu | |
| Kolor nadruku | czarny | |
| Nadrukowane znaki | Liczby | |
| Liczba oznaczników w opakowaniu | forma dostawy | Podzespół |
| Zalecane branże | Proces, Maszyny | |
| Liczba oznaczników w kombinacji | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C | |
| Imprint | 55 | |

Markery przewodów i kabli

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Halogenki | Tak | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 4 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1.5 mm ² | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 5 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2.5 mm | Zewnętrzna średnica przewodu | 2.5 - 5 mm |
| Przekrój przyłącza przewodu | 1.5 - 4 mm ² | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Akcesoria

A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW Y | Wersja |
| Nr zam. | 0572901697 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190140359 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW P | Wersja |
| Nr zam. | 0572901668 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190079833 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW Q | Wersja |
| Nr zam. | 0572901670 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190081102 | |
| Ilość | 10 ST | |

0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 4 | Wersja |
| Nr zam. | 0572901515 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190090722 | |
| Ilość | 10 ST | |

Akcesoria

A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW T | Wersja |
| Nr zam. | 0572901678 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190014698 | |
| Ilość | 10 ST | |

0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 6 | Wersja |
| Nr zam. | 0572901521 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190116446 | |
| Ilość | 10 ST | |

A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW K | Wersja |
| Nr zam. | 0572901658 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190036614 | |
| Ilość | 10 ST | |

Akcesoria

znaki specjalne



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW - | Wersja |
| Nr zam. | 0572901740 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4032248106691 | |
| Ilość | 10 ST | |

A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW L | Wersja |
| Nr zam. | 0572901660 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190082628 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW F | Wersja |
| Nr zam. | 0572901648 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190147716 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW A | Wersja |
| Nr zam. | 0572901638 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190184278 | |
| Ilość | 10 ST | |

Akcesoria

0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 7 | Wersja |
| Nr zam. | 0572901524 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190003470 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 2 | Wersja |
| Nr zam. | 0572901509 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190044916 | |
| Ilość | 10 ST | |

A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW O | Wersja |
| Nr zam. | 0572901666 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190099855 | |
| Ilość | 10 ST | |

0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

CLI C 1-6 GE/SW 55 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW O | Wersja |
| Nr zam. | 0572901503 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190081218 | |
| Ilość | 10 ST | |

A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW J | Wersja |
| Nr zam. | 0572901656 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190124427 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW S | Wersja |
| Nr zam. | 0572901675 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190055004 | |
| Ilość | 10 ST | |

0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 5 | Wersja |
| Nr zam. | 0572901518 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190064945 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 1 | Wersja |
| Nr zam. | 0572901506 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190036072 | |
| Ilość | 10 ST | |

Akcesoria


A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW M | Wersja |
| Nr zam. | 0572901662 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190119195 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW E | Wersja |
| Nr zam. | 0572901646 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190039738 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW G | Wersja |
| Nr zam. | 0572901650 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190011390 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW H | Wersja |
| Nr zam. | 0572901652 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190170288 | |
| Ilość | 10 ST | |

0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 8 | Wersja |
| Nr zam. | 0572901527 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190135003 | |
| Ilość | 10 ST | |

Akcesoria

znaki specjalne



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW / | Wersja |
| Nr zam. | 0572901743 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190137434 | |
| Ilość | 10 ST | |

0 - 9



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 3 | Wersja |
| Nr zam. | 0572901512 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190168728 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 9 | Wersja |
| Nr zam. | 0572901530 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190112967 | |
| Ilość | 10 ST | |

A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW N | Wersja |
| Nr zam. | 0572901664 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190163884 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW R | Wersja |
| Nr zam. | 0572901672 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190149277 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW C | Wersja |
| Nr zam. | 0572901642 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190184681 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW B | Wersja |
| Nr zam. | 0572901640 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190057442 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW D | Wersja |
| Nr zam. | 0572901644 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190012601 | |
| Ilość | 10 ST | |

inne




Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 BL/WS - | Wersja |
| Nr zam. | 0572901741 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190119959 | |
| Ilość | 10 ST | |

trzczenie montażowe pojedyncze



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

CLI C 1-6 GE/SW 55 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1 F. CLI C 1-3 | Wersja |
| Nr zam. | 0532100000 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190092191 | |
| Ilość | 20 ST | |

A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW I | Wersja |
| Nr zam. | 0572901654 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190029647 | |
| Ilość | 10 ST | |

znaki specjalne



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW + | Wersja |
| Nr zam. | 0572901738 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4032248307340 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW ET | Wersja |
| Nr zam. | 0572901745 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190163983 | |
| Ilość | 10 ST | |

Akcesoria

A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW U | Wersja |
| Nr zam. | 0572901680 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190007133 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW V | Wersja |
| Nr zam. | 0572901682 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190106751 | |
| Ilość | 10 ST | |

inne



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 RT/WS + | Wersja |
| Nr zam. | 0572901739 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190013691 | |
| Ilość | 10 ST | |

A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

CLI C 1-6 GE/SW 55 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW X | Wersja |
| Nr zam. | 0572901693 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190115142 | |
| Ilość | 10 ST | |

znaki specjalne



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW . | Wersja |
| Nr zam. | 0572901749 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190043339 | |
| Ilość | 10 ST | |

A - Z

Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW W | Wersja |
| Nr zam. | 0572901684 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190060046 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW Z | Wersja |
| Nr zam. | 0572901699 | CableLine, Trzpień montażowy |
| GTIN (EAN) | 4008190142681 | |
| Ilość | 10 ST | |