

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oprawki sztyldów grupowych SchT 5 S wsuwane bezpośrednio w szynę nośną TS 32 lub TS 35. W ten sposób można oznaczać listwę zaciskową niezależnie od typu zacisku.

Oprawki SchT 5 oraz SchT 5 S wyposaża się w paski ochronne ESO 5, STR 5.

SchT 7 jest oprawką sztyldów grupowych, do sztyldów wsuwanych. Jest wyposażona w zawias umożliwiający łatwy dostęp do śruby zaciskowej.

Oprawki SchT 7 wyposaża się w paski ochronne ESO 7, STR 7 lub oznaczniki DEK 5.

Informacje o sztyldach wsuwanych oraz paskach ochronnych, patrz „Akcesoria”.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | SCHT, Znakowanie zacisków, 44,5 x 19,5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, czarny |
| Nr zam. | 0292460000 |
| Typ | SCHT 5 |
| GTIN (EAN) | 4008190105440 |
| Ilość | 20 szt. |

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

STR przezroczyste paski



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STR 5 F.SCHT 5 | Wersja |
| Nr zam. | 0294000000 | Oznacznik złączek, Nasadka ochronna, 40 x 16.5 mm, transparentny |
| GTIN (EAN) | 4008 190099497 | |
| Ilość | 20 ST | |

szyldy wtykane ESO




Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ESO 5 DIN A4 WS | Wersja |
| Nr zam. | 1607710000 | Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 40 x 16.5 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008 190206 109 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ESO 5 DIN A4 GE | Wersja |
| Nr zam. | 1631350000 | Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 40 x 16.5 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008 190206208 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ESO 5 P DIN A4 WS | Wersja |
| Nr zam. | 1670370000 | Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 40 x 16.5 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008 190430696 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ESO 5 P DIN A4 GE | Wersja |
| Nr zam. | 1670380000 | Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 40 x 16.5 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008 190430702 | |
| Ilość | 10 ST | |

Akcesoria

neutralna



Oznaczniki ELS MultiCard można opisywać przy użyciu drukarki PrintJet, plotera lub drukarki SMark. W szczególności, przy użyciu kolorowej drukarki PrintJet AVANCED można na wiele sposobów wykonywać przyciągające wzrok oznaczniki kabli i listw zaciskowych. ELS 6/30 do stosowania w oznacznikach kabli WKM 8/30 lub oprawkach szyldów grupowych EM8/30 ELS 7/40 do stosowania w oprawkach szyldów grupowych SchT5S ELS 16/40 do stosowania w oznacznikach kabli WKM 18/43 lub oprawkach szyldów grupowych SchT5

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ELS 16/40 MC NE WS | Wersja |
| Nr zam. | 1045620000 | ELS, Oznaczniki wkładane, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4032248779611 | |
| Ilość | 40 ST | |
| Typ | ELS 16/40 MC NE GE | Wersja |
| Nr zam. | 1045630000 | ELS, Oznaczniki wkładane, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4032248779628 | |
| Ilość | 40 ST | |