

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwiają to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wspornik szyny zbiorczej, beżowy, 100 °C, Szerokość: 26 mm, V-2, poliamid 66, przykręcany
Nr zam.	0299860000
Typ	SH 1
GTIN (EAN)	4008190135133
Ilość	20 szt.

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	24 mm	Głębokość (cale)	0.9449 inch
Wysokość	24.5 mm	Wysokość (cale)	0.9646 inch
Szerokość	26 mm	Szerokość (cale)	1.0236 inch
Masa netto	2 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Liczba biegunów	1	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	Powierzchnia	wszystkie inne

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	przykręcany
---------------------	--------------------	----------------	-------------

dane tworzywa

Materiał podstawowy	poliamid 66	Powierzchnia	wszystkie inne
Barwny	beżowy	Klasa palności wg UL 94	V-2

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Rodzaj przyłącza	inne
------------------	------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		