

## AD 4 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



Pokrywy ostrzegawcze z symbolem błyskawicy zwiększają bezpieczeństwo człowieka i maszyny. Stosuje się je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania napięcia zewnętrznego.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja         | Pokrywa złącza, żółty, PVC, Wysokość: 24.2 mm, Szerokość: 20 mm, Głębokość: 1 mm, V-2 |
| Nr zam.        | <a href="#">0303400000</a>                                                            |
| Typ            | AD 4 AKZ4                                                                             |
| GTIN (EAN)     | 4008190068158                                                                         |
| Ilość          | 50 szt.                                                                               |
| Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.                                    |
| Dostępne do    | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                                             |

## AD 4 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 1 mm    | Głębokość (cale) | 0.0394 inch |
| Wysokość   | 24.2 mm | Wysokość (cale)  | 0.9528 inch |
| Szerokość  | 20 mm   | Szerokość (cale) | 0.7874 inch |
| Masa netto | 0.61 g  |                  |             |

## Temperatury

|                                        |                |                                         |               |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| Temperatura magazynowania              | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -5 °C...40 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C         | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C        |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

## dalsze dane techniczne

|            |     |                     |                    |
|------------|-----|---------------------|--------------------|
| zatraskowe | Nie | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|------------|-----|---------------------|--------------------|

## dane tworzywa

|                         |     |        |       |
|-------------------------|-----|--------|-------|
| Materiał podstawowy     | PVC | Barwny | żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2 |        |       |

## parametry systemu

Wykonanie Płyta zamykająca i pośrednia

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## Akcesoria

## Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BFSC M3X22 PA/RT           | Wersja                                                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">0128900000</a> | Śruba mocująca (terminal), 3.00 mm, poliamid 66, Głębokość: 4.8 mm, Szerokość: 4.8 mm, Wysokość: 22 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190084158              |                                                                                                        |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                        |
| Typ        | BFSC M2.5X18 PA/RT         | Wersja                                                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">0303300000</a> | Śruba mocująca (terminal), 2.50 mm, poliamid 66, Głębokość: 3.8 mm, Szerokość: 4.5 mm, Wysokość: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190040673              |                                                                                                        |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                        |