



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów: 1
Nr zam.	0353500000
Typ	FKSC M6X12 D9/SW3
GTIN (EAN)	4008 190139285
Ilość	50 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	7 mm	Głębokość (cale)	0.2756 inch
Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0.315 inch
Szerokość	8 mm	Szerokość (cale)	0.315 inch
Masa netto	2.2 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Liczba biegunów 1 Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
Powierzchnia inne

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania przykręcany Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

Materiał podstawowy Stal Powierzchnia inne
Barwny szary

parametry systemu

Wykonanie Śruby

wymiary

rozmiar gwintu metryczny, zewnętrzny 6.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Rysunki

