

H50,0/36 OLIV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 26 mm, 20 mm, oliwkowy
Nr zam.	0444200000
Typ	H50,0/36 OLIV
GTIN (EAN)	4008 1901 10284
Ilość	50 szt.
opakowanie	luzem

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 2.8 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor oliwkowy	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	10.3 mm	długość powierzchni styku (L2)	20 mm
średnica kołnierza (D2)	15 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.5 mm
L1 in mm	36.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 1 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.3 mm	Długość odizolowania	26 mm
Przekrój przyłącza przewodu	50 mm ²	kod koloru	Weidmueller

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

