

IK 4 BL ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Nasze systemy chroniące przed dotknięciem zapewniają większe bezpieczeństwo Twojej szafy sterowniczej. Zapewniają ochronę przed porażeniem prądem spowodowanym przypadkowym dotknięciem części pod napięciem związanym z obsługą lub usterką.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pokrywa złącza, niebieski, Wysokość: 19 mm, Szerokość: 6 mm, Głębokość: 14.5 mm, V-2
Nr zam.	0475480000
Typ	IK 4 BL ZB4
GTIN (EAN)	4008190145668
Ilość	50 szt.

IK 4 BL ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	14.5 mm	Głębokość (cale)	0.5709 inch
Wysokość	19 mm	Wysokość (cale)	0.748 inch
Szerokość	6 mm	Szerokość (cale)	0.2362 inch
Masa netto	1.04 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-50 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia		
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%		
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy	0.013 kg CO2 eq.	

dane tworzywa

Barwny	niebieski	Klasa palności wg UL 94	V-2
--------	-----------	-------------------------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		