

IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Wkrętak do śrub sześciokątnym z rękojeścią poprzeczną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego powierzchnia niklowana z hartowanej stali chrom-wanad Wykonanie zgodne z DIN 6911 Pasujące do śrub wg DIN 6912

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkrętak, Klucze trzpieniowe
Nr zam.	0485100000
Typ	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
Ilość	1 szt.

IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	80 mm	Szerokość (cale)	3.1496 inch
Masa netto	23.76 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Opis artykułu	wkrętak do wkrętów z łbem sześciokątnym z rękojeścią poprzeczną i czopem rozm.4	Wykonanie	Uchwyt T
---------------	---	-----------	----------

Narzędzia do skręcania

Kształt	złącze męskie	rozmiar	4
Długość końcówki	60 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		