

MOFU 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Stopa mocowania (terminal)
Nr zam.	0495660000
Typ	MOFU 35
GTIN (EAN)	4008 1900485 18
Ilość	20 szt.

MOFU 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	18.35 mm	Głębokość (cale)	0.7224 inch
Wysokość	58 mm	Wysokość (cale)	2.2835 inch
Szerokość	18 mm	Szerokość (cale)	0.7087 inch
Masa netto	5.93 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Szyba montażowa TS 35

dalsze dane techniczne

otwarte strony	z prawej strony	Rodzaj zamocowania	z możliwością zatrzaśnięcia
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie	rodzaj montażu	wciskany

dane tworzywa

Materiał podstawowy	poliamid 66	Materiał izolacyjny	PA 66
Barwny	pomarańczowy	Klasa palności wg UL 94	V-2

parametry systemu

Wykonanie	Stopa montażowa	niezbędna płyta zamykająca	Nie
Szyba montażowa	TS 35		

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

kierunek podłączenia	u góry	Rodzaj przyłącza	złącze sprężynowe
----------------------	--------	------------------	-------------------

wymiary

Raster w mm (P) 18.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		