

TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu





Podobny do przedstawionego na ilustracji
Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem
na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się naj-
niższą ochroną przed zvarciami, podobną do stali nie-
rdzewnej.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość: 7.5 mm
Nr zam.	0514570000
Typ	TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190980009
Ilość	40 M

Rysunki


Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Akcesoria

Trzymacz




Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WEW 35/1	Wersja
Nr zam.	1059000000	Wspornik końcowy, Ciemno-beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość:
GTIN (EAN)	4008190172282	12 mm, 100 °C
Ilość	50 ST	
Typ	WEW 35/2	Wersja
Nr zam.	1061200000	Wspornik końcowy, Ciemno-beżowy, TS 35, HB, Wemid, Szerokość: 8
GTIN (EAN)	4008190030230	mm, 100 °C
Ilość	50 ST	
Typ	ZEW 35	Wersja
Nr zam.	9540000000	Wspornik końcowy, Ciemno-beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 6
GTIN (EAN)	4008190956264	mm, 100 °C
Ilość	20 ST	
Typ	ZEW 35/2	Wersja
Nr zam.	8630740000	Wspornik końcowy, Ciemno-beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 8
GTIN (EAN)	4032248348916	mm, 100 °C
Ilość	20 ST	
Typ	EW 35	Wersja
Nr zam.	0383560000	Wspornik końcowy, beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190181314	100 °C
Ilość	50 ST	
Typ	EW 35 GR 7032	Wersja
Nr zam.	0383530000	Wspornik końcowy, szary, TS 35, V-0, Wemid, Szerokość: 9 mm, 120
GTIN (EAN)	4008190027322	°C
Ilość	50 ST	
Typ	EW 35/SCHA/M3	Wersja
Nr zam.	0258660000	Wspornik końcowy, beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 16.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190033477	100 °C
Ilość	20 ST	

Wspornik szyny montażowej



TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TST 2/M5	Wersja
Nr zam.	1286600000	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 5, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4008190144777	mm
Ilość	10 ST	
Typ	TST 2/M6	Wersja
Nr zam.	0101700000	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 6, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4008190069254	mm
Ilość	10 ST	
Typ	TSTW 5/M5	Wersja
Nr zam.	0178100000	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 5, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4008190059651	mm
Ilość	10 ST	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Wersja
Nr zam.	1779100000	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 5, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4032248169894	mm
Ilość	10 ST	
Typ	TSTW 6/M6	Wersja
Nr zam.	0164000000	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 6, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4008190095345	mm
Ilość	10 ST	
Typ	TSTW D 4.3	Wersja
Nr zam.	1610110000	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, without,
GTIN (EAN)	4008190185305	Szerokość: 18 mm
Ilość	10 ST	

Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do giłz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Wersja
Nr zam.	1567480000	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190033491	1
Ilość	100 ST	
Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Wersja
Nr zam.	0295900000	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190133337	1
Ilość	50 ST	

Akcesoria

materiał montażowa



Możliwość integracji, rozszerzania i dostosowywania do indywidualnych wymagań - doskonałe akcesoria do wszystkich zastosowań

W pełni ustrukturyzowany asortyment akcesoriów systemowych do nowych obudów z serii Klippon® TB umożliwia łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań.

Zestawy materiałów montażowych

Zestawy materiałów montażowych pozwalają na szybkie i łatwe mocowanie uchwytów tabliczki znamionowej, uchwytów na dokumenty oraz osłon przeciwdeszczowych.

Celem do mocowania etykiet – SD jest niezbędny do montażu plastikowych identyfikatorów (Trafolyte) lub tabliczek znamionowych. Przy użyciu tego zestawu można zamocować identyfikator lub tabliczkę znamionową bezpośrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania tabliczki znamionowej został opracowany specjalnie w tym celu. Tylko za pomocą tego zestawu mocującego można zapewnić, że w obudowie nie powstaną żadne miejsca przecieków i uniknąć uszkodzenia tabliczki. Uniwersalny zestaw do mocowania – TPSD został opracowany, aby umożliwić bezpieczny i szybki montaż np. uchwytów na tabliczki znamionowe, osłon przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosując zestaw do mocowania można zminimalizować, o ile nie całkowicie wykluczyć, ryzyko wycieków.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Wersja
Nr zam.	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Śruba mocująca, Materiał podstawowy:
GTIN (EAN)	4008190058258	Stal
Ilość	50 ST	

Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Wersja
Nr zam.	0353500000	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190139285	1
Ilość	50 ST	

Akcesoria


Wspornik szyny montażowej



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SH 2	Wersja	
Nr zam.	0494920000	Wspornik szyny zbiorczej, Jasnożółty, 130 °C, Szerokość: 40 mm, V-0, KrG, przykręcany	
GTIN (EAN)	4008190007584		
Ilość	10 ST		

Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MOFU 35/LO/1	Wersja	
Nr zam.	0646260000	Stopa mocowania (terminal)	
GTIN (EAN)	4008190178574		
Ilość	20 ST		

Akcesoria



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwia to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FM 4/TS35	Wersja	
Nr zam.	0687900000	Stopa mocująca na szynie mocującej, srebrny, stal, goła, M 4, Szerokość: 14 mm	
GTIN (EAN)	4008190086459		
Ilość	40 ST		

TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	WSH 1	Wersja
Nr zam.	106870000	Akcesoria, Wspornik szyny, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Ilość	10 ST	
Typ	WSH 3/H/N	Wersja
Nr zam.	1715970000	Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Ilość	10 ST	
Typ	WSH 5	Wersja
Nr zam.	1080100000	Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Ilość	10 ST	
Typ	WSH 6	Wersja
Nr zam.	1080200000	Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Ilość	10 ST	

Zaślepki



Zaślepki szyn montażowych zapewniają ochronę przed ostrymi krawędziami i optycznie zamykają koniec szyny montażowej.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS END CAP 35X7.5	Wersja
Nr zam.	1283470000	Pokrywa złącza, Ciemnoniebieski, polipropylen, Wysokość: 37.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118078701	Szerokość: 7 mm, Głębokość: 9 mm, HB
Ilość	100 ST	