

**TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zvarciami, podobną do stali nierdzewnej.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość: 7.5 mm
Nr zam.	<a href="#">0514570000</a>
Typ	TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190980009
Ilość	40 M

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	7.5 mm	Głębokość (cale)	0.2953 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1.378 inch
Szerokość	2000 mm	Szerokość (cale)	78.74 inch
Masa netto	155 g		

## Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
-----------------------	---------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Szyna nośna

Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	5.2 mm		
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni		
Normy	DIN EN 60715		
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane		
grubość	1.00 mm		
Materiał podstawowy	Stal		
Długość szyny zaciskowej	min.	0 mm	
	znamionowy	2000 mm	
	maks.	2000 mm	
Otwór, nacięcie	Tak		
Długość nacięcia	18.00 mm		
Odstępy nacięć	7.00 mm		
Krótkotrwała odporność na przepięcia na sekundę zgodnie z normą IEC 60947-7-2	1.92 kA		
Szerokość nacięcia	6.20 mm		
Szyna montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami	Tak		
Szerokość nacięcia			
Odporność zwarcia odpowiada przewodowi E-Cu	16.00 mm <sup>2</sup>		
Średnica otworu wierconego	5.20 mm		
Odstęp otworów, środkiem	25 mm		
Odstęp nacięć			
Długość nacięcia			



## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

## Rysunki

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

## Akcesoria

## Trzymacz




Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WEW 35/1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1059000000</a>	Wspornik końcowy, Ciemno-beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość:
GTIN (EAN)	4008190172282	12 mm, 100 °C
Ilość	50 ST	
Typ	WEW 35/2	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1061200000</a>	Wspornik końcowy, Ciemno-beżowy, TS 35, HB, Wemid, Szerokość: 8
GTIN (EAN)	4008190030230	mm, 100 °C
Ilość	50 ST	
Typ	ZEW 35	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9540000000</a>	Wspornik końcowy, Ciemno-beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 6
GTIN (EAN)	4008190956264	mm, 100 °C
Ilość	20 ST	
Typ	ZEW 35/2	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8630740000</a>	Wspornik końcowy, Ciemno-beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 8
GTIN (EAN)	4032248348916	mm, 100 °C
Ilość	20 ST	
Typ	EW 35	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0383560000</a>	Wspornik końcowy, beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190181314	100 °C
Ilość	50 ST	
Typ	EW 35 GR 7032	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0383530000</a>	Wspornik końcowy, szary, TS 35, V-0, Wemid, Szerokość: 9 mm, 120
GTIN (EAN)	4008190027322	°C
Ilość	50 ST	
Typ	EW 35/SCHA/M3	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0258660000</a>	Wspornik końcowy, beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 16.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190033477	100 °C
Ilość	20 ST	

## Wspornik szyny montażowej




## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TST 2/M5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1286600000</a>	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 5, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4008190144777	mm
Ilość	10 ST	
Typ	TST 2/M6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0101700000</a>	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 6, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4008190069254	mm
Ilość	10 ST	
Typ	TSTW 5/M5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0178100000</a>	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 5, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4008190059651	mm
Ilość	10 ST	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1779100000</a>	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 5, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4032248169894	mm
Ilość	10 ST	
Typ	TSTW 6/M6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0164000000</a>	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, M 6, Szerokość: 18
GTIN (EAN)	4008190095345	mm
Ilość	10 ST	
Typ	TSTW D 4.3	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1610110000</a>	Stopa mocująca do szyny mocującej, srebrny, Stal, without,
GTIN (EAN)	4008190185305	Szerokość: 18 mm
Ilość	10 ST	

## Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do giłz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1567480000</a>	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190033491	1
Ilość	100 ST	
Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0295900000</a>	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190133337	1
Ilość	50 ST	

## Akcesoria

## materiał montażowa



Możliwość integracji, rozszerzania i dostosowywania do indywidualnych wymagań - doskonałe akcesoria do wszystkich zastosowań

W pełni ustrukturyzowany asortyment akcesoriów systemowych do nowych obudów z serii Klippon® TB umożliwia łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań.

Zestawy materiałów montażowych

Zestawy materiałów montażowych pozwalają na szybkie i łatwe mocowanie uchwytów tabliczki znamionowej, uchwytów na dokumenty oraz osłon przeciwdeszczowych.

Celem do mocowania etykiet – SD jest niezbędny do montażu plastikowych identyfikatorów (Trafolyte) lub tabliczek znamionowych. Przy użyciu tego zestawu można zamocować identyfikator lub tabliczkę znamionową bezpośrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania tabliczki znamionowej został opracowany specjalnie w tym celu. Tylko za pomocą tego zestawu mocującego można zapewnić, że w obudowie nie powstaną żadne miejsca przecieków i uniknąć uszkodzenia tabliczki. Uniwersalny zestaw do mocowania – TPSD został opracowany, aby umożliwić bezpieczny i szybki montaż np. uchwytów na tabliczki znamionowe, osłon przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosując zestaw do mocowania można zminimalizować, o ile nie całkowicie wykluczyć, ryzyko wycieków.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Śruba mocująca, Materiał podstawowy:
GTIN (EAN)	4008190058258	Stal
Ilość	50 ST	

## Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0353500000</a>	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190139285	1
Ilość	50 ST	

## Akcesoria


## Wspornik szyny montażowej



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SH 2	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0494920000</a>	Wspornik szyny zbiorczej, Jasnożółty, 130 °C, Szerokość: 40 mm, V-0, KrG, przykręcany	
GTIN (EAN)	4008190007584		
Ilość	10 ST		

## Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MOFU 35/LO/1	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0646260000</a>	Stopa mocowania (terminal)	
GTIN (EAN)	4008190178574		
Ilość	20 ST		

## Akcesoria



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwia to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FM 4/TS35	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0687900000</a>	Stopa mocująca na szynie mocującej, srebrny, stal, goła, M 4, Szerokość: 14 mm	
GTIN (EAN)	4008190086459		
Ilość	40 ST		

## TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Akcesoria

Typ	WSH 1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">106870000</a>	Akcesoria, Wspornik szyny, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Ilość	10 ST	
Typ	WSH 3/H/N	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1715970000</a>	Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Ilość	10 ST	
Typ	WSH 5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1080100000</a>	Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Ilość	10 ST	
Typ	WSH 6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1080200000</a>	Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Ilość	10 ST	

### Zaślepki



Zaślepki szyn montażowych zapewniają ochronę przed ostrymi krawędziami i optycznie zamykają koniec szyny montażowej.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS END CAP 35X7.5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1283470000</a>	Pokrywa złącza, Ciemnoniebieski, polipropylen, Wysokość: 37.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118078701	Szerokość: 7 mm, Głębokość: 9 mm, HB
Ilość	100 ST	