

## VP 7-MS65

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu), Korek, zamknięte, PG 7, 5 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	<a href="#">0521600000</a>
Typ	VP 7-MS65
GTIN (EAN)	4008190011871
Ilość	100 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	<a href="#">VP 7-K54</a>

## VP 7-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Wysokość	7.5 mm	Wysokość (cale)	0.2953 inch
Długość	7.5 mm	Długość (cale)	0.2953 inch
Średnica	15 mm	Grubość ścianki, min.	0.5 mm
Grubość ścianki, maks.	4 mm	Masa netto	3.28 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## Informacje ogólne

średnica głowicy	15.00 mm	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Silikon	Nie	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP68 - 5 bar (30 min.)	Dławnica kablowa	PG
Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany	średnica pierścienia uszczelniającego	12.50 mm
uszczelka	NBR	gwint (zewnątrzny)	PG 7
długość gwintu	5 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**VP 7-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

