

IK 6 GG ZBE6K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Nasze systemy chroniące przed dotknięciem zapewniają większe bezpieczeństwo Twojej szafy sterowniczej. Zapewniają ochronę przed porażeniem prądem spowodowanym przypadkowym dotknięciem części pod napięciem związanym z obsługą lub usterką.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pokrywa (złącze), Stal
Nr zam.	0526060000
Typ	IK 6 GG ZBE6K
GTIN (EAN)	4008 190128647
Ilość	50 szt.

IK 6 GG ZBE6K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty

IECEX

ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	23 mm	Głębokość (cale)	0.9055 inch
Wysokość	22.5 mm	Wysokość (cale)	0.8858 inch
Szerokość	7.8 mm	Szerokość (cale)	0.3071 inch
Masa netto	1.74 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia		
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%		
Ślad węglowy produktu	Kołyśka do bramy	0.025 kg CO2 eq.	

Dane znamionowe IECEX/ATEX

Nr certyfikatu (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Maks. przekrój przewodu (IECEX)	6 mm ²
------------------------	------------------	---------------------------------	-------------------

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa Szyna zbiorcza

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa Szyna zbiorcza

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Stal	Materiał izolacyjny	PA
Barwny	srebrny		

parametry systemu

Wykonanie do szyn zbiorczych 10 x 3 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		