

ISPF QB58 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Izolacja profilowa (terminal), PVC, niebieski
Nr zam.	0546080000
Typ	ISPF QB58 BL
GTIN (EAN)	4008 190927035
Ilość	10 szt.

Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	5.7 mm	Głębokość (cale)	0.2244 inch
Wysokość	465 mm	Wysokość (cale)	18.3071 inch
Szerokość	2.5 mm	Szerokość (cale)	0.0984 inch
Masa netto	5.88 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wtykany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie	rodzaj montażu	wtykany

dane tworzywa

Materiał podstawowy	PVC	Barwny	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V-0		

parametry systemu

Wykonanie Profil osłony

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		