



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	CableLine, Trzpień montażowy
Nr zam.	0559200000
Typ	CLI RS 3 MDCLI C 02
GTIN (EAN)	4008 190108984
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	3 mm	Głębokość (cale)	0.1181 inch
Wysokość	100 mm	Wysokość (cale)	3.937 inch
Szerokość	3 mm	Szerokość (cale)	0.1181 inch
Długość	100 mm	Długość (cale)	3.937 inch
Masa netto	4.9 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

Dane ogólne

Rodzaj nadruku	standard	Wykonanie	MultiPack
Szerokość	3 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C
Barwny	srebrny	Halogenki	Tak
Długość	100 mm	Materiał podstawowy	Stal
Nadrukowane znaki	Liczby	Zalecane branże	Proces, Maszyny
Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1.5 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3.5 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2.5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	2.5 - 3.5 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1.5 - 2.5 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		