



Seria CableLine znaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller dostarcza użytkownikom rozwiązań do najróżniejszych aplikacji. Zakres zastosowania sięga od wąskich przewodów, aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	CableLine, Ochyt trzpienia montażowego
Nr zam.	0563600000
Typ	CLI RH 20-10 CLI R 10
GTIN (EAN)	4008 1900 18436
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	28 mm	Głębokość (cale)	1.1024 inch
Wysokość	55 mm	Wysokość (cale)	2.1654 inch
Szerokość	55 mm	Szerokość (cale)	2.1654 inch
Masa netto	42.5 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	6	Szerokość	55 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Barwny	niebieski
Halogenki	Tak	Materiał podstawowy	Poliamid
Zalecane branże	Proces, Maszyny	Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Rysunki

Przykład zastosowania

