

KLBU SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwiają to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Akcesoria, Pałak zaciskowy do przyłącza ekranu |
| Nr zam. | 063590000 |
| Typ | KLBU SH1 |
| GTIN (EAN) | 4008 190192204 |
| Ilość | 500 szt. |

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość | 16 mm | Głębokość (cale) | 0.6299 inch |
| Wysokość | 26.5 mm | Wysokość (cale) | 1.0433 inch |
| Szerokość | 15 mm | Szerokość (cale) | 0.5906 inch |
| Masa netto | 1.88 g | | |

Temperatury

| | | | |
|--|----------------|---|---------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia | -5 °C...40 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia | | |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% | | |
| Ślad węglowy produktu | Kołyska do bramy | 0.151 kg CO2 eq. | |

Informacje ogólne

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni, Szyna zbiorcza | Szyna montażowa | Szyna zbiorcza |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|

dalsze dane techniczne

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Rodzaj zamocowania | z możliwością zatrzaśnięcia | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni, Szyna zbiorcza |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie | | |

dane tworzywa

| | | | |
|--------|--------------|-------------------------|------|
| Barwny | Ciemnobeżowy | Klasa palności wg UL 94 | None |
|--------|--------------|-------------------------|------|

parametry systemu

| | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------|-----|
| Wykonanie | do uchwytu szyny | niezbędna płyta zamykająca | Nie |
| Szyna montażowa | Szyna zbiorcza | | |

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|---|
| Rodzaj przyłącza | Złącze sprężynowe | liczba przyłączy | 1 |
|------------------|-------------------|------------------|---|

wymiary

| | |
|-----------------|----------|
| Raster w mm (P) | 16.00 mm |
|-----------------|----------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 |
| ETIM 10.0 | EC002020 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 | | |

KLBU SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwia to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SO SH1 | Wersja |
| Nr zam. | 0401460000 | Wspornik szyny zbiorczej, szary, 100 °C, Szerokość: 24.5 mm, V-2, |
| GTIN (EAN) | 4008190188092 | poliamid 66, przykręcany |
| Ilość | 20 ST | |