

FM 5/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwiają to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Stopa mocująca na szynie mocującej, srebrny, stal, goła, M 5, Szerokość: 14 mm
Nr zam.	063680000
Typ	FM 5/TS35
GTIN (EAN)	4008 190152949
Ilość	40 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	7 mm	Głębokość (cale)	0.2756 inch
Wysokość	50.2 mm	Wysokość (cale)	1.9764 inch
Szerokość	14 mm	Szerokość (cale)	0.5512 inch
Masa netto	4.65 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
-----------------------	---------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Powierzchnia	niklowany	Szyna montażowa	TS 35
--------------	-----------	-----------------	-------

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	z możliwością zatrzaśnięcia	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
--------------------	-----------------------------	--	-----

dane tworzywa

Materiał podstawowy	stal, goła	Powierzchnia	niklowany
Barwny	srebrny		

parametry systemu

Wykonanie	do szyn nośnych	Szyna montażowa	TS 35
-----------	-----------------	-----------------	-------

wymiary

gwint (wewnętrzny)	M 5	Raster w mm (P)	14.00 mm
--------------------	-----	-----------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Rysunki

