

## FM 6/TS35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwiają to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Stopa mocująca na szynie mocującej, srebrny, stal, goła, M 6, Szerokość: 14 mm
Nr zam.	<a href="#">0636900000</a>
Typ	FM 6/TS35
GTIN (EAN)	4008190174019
Ilość	40 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	7 mm	Głębokość (cale)	0.2756 inch
Wysokość	50.2 mm	Wysokość (cale)	1.9764 inch
Szerokość	14 mm	Szerokość (cale)	0.5512 inch
Masa netto	4.62 g		

## Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
-----------------------	---------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Powierzchnia	niklowany	Szyna montażowa	TS 35
--------------	-----------	-----------------	-------

## dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	z możliwością zatrzaśnięcia	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
--------------------	-----------------------------	--	-----

## dane tworzywa

Materiał podstawowy	stal, goła	Powierzchnia	niklowany
Barwny	srebrny		

## parametry systemu

Wykonanie	do szyn nośnych	Szyna montażowa	TS 35
-----------	-----------------	-----------------	-------

## wymiary

gwint (wewnętrzny)	M 6	Raster w mm (P)	14.00 mm
--------------------	-----	-----------------	----------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Rysunki

