

## KSWN M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	KSWN (uszczelka płaska - nylon), Pierścień uszczelniający, M 50, nylon 6
Nr zam.	<a href="#">0900660000</a>
Typ	KSWN M50
GTIN (EAN)	4032248850105
Ilość	25 szt.

## KSWN M50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Wysokość	2 mm	Wysokość (cale)	0.0787 inch
Masa netto	2.12 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...135 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Silikon	Nie	liczba żył	1
zakres temperatur roboczych, maks.	135 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
skok gwintu	1.5 mm	Dławnica kablowa	M 50
Materiał podstawowy	nylon 6	średnica pierścienia uszczelniającego	65.00 mm
gwint (zewnątrzny)	M 50	gwint (wewnętrzny)	M 50

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**KSWN M50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

