

SKMU M63 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, M 63, 6.4 mm, mosiądz
Nr zam.	0930640007
Typ	SKMU M63 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976119
Ilość	5 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	SKMU M63 MS

SKMU M63 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	6 mm	Wysokość (cale)	0.2362 inch
Masa netto	94 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Informacje ogólne

skok gwintu	1.5 mm	Halogenki	Nie
rozmiar klucza 1	80 mm	grubość	6.40 mm
Dławnica kablowa	M 63	Materiał podstawowy	mosiądz
gwint (zewnątrzny)	M 63	gwint (wewnętrzny)	M 63
długość gwintu	6.4 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Rysunki

