

KSP L90 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	KSP (osłona Klippon), Nasadka ochronna, Silikon
Nr zam.	0930700008
Typ	KSP L90 S
GTIN (EAN)	4032248976034
Ilość	10 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2023-07-30T00:00:00+02:00

KSP L90 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	140 mm	Wysokość (cale)	5.5118 inch
Długość	165 mm	Długość (cale)	6.4961 inch
Masa netto	21.37 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-60 °C...200 °C
----------------------------	-----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Silikon	Tak	średnica zewnętrzna	94 mm
zakres temperatur roboczych, maks.	200 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-60 °C
Halogenki	bezhlogenowy	grubość	2.00 mm
Materiał podstawowy	Silikon	średnica wewnętrzna D2	90.00 mm
odstęp wymiar wewnętrzny B	95.00 mm	twardość (IRHD)	60

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Rysunki

