

## HDC HQP DMD 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przed niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą obudowę (pokrywą i metalowy zacisk) można zamknąć przy użyciu kłódki.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po podłączeniu, Pokrywa dolnej części obudowy, Zatrząsk mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: none |
| Nr zam.    | <a href="#">1003130000</a>                                                                                                                                                           |
| Typ        | HDC HQP DMD 2BO                                                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248698066                                                                                                                                                                        |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                                                               |



## HDC HQP DMD 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## wersja

|                                 |                                 |                                           |                               |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Dławnice kablowe, liczba        | 0                               | Wymiary wlotów kablowych                  | none                          |
| część górna/część dolna/wieko   | Pokrywa                         | Ośłona                                    | z pokrywą                     |
| liczba wpustów kablowych z boku | 0                               | wersja obudowy                            | Pokrywa dolnej części obudowy |
| wersja systemu zamykania        | Zatrząsk mocujący boczny u dołu | Forma konstrukcyjna                       | standard                      |
| Rozmiar instalacji              | HQ                              | wpust kablowy                             | z żeńskim                     |
| Typ                             | wieko                           | wersja pałaka                             | Zacisk mocujący boczny        |
| uszczelka                       | bez uszczelnienia               | Możliwy montaż za pomocą linki zaczepowej | Tak                           |
| kolor (RAL)                     | RAL 1001                        | BG                                        | HQ                            |
| Odpowiednie do ModuPlug®        | Nie                             |                                           |                               |

## wymiary

|                 |           |                     |         |
|-----------------|-----------|---------------------|---------|
| wpust kablowy   | z żeńskim | szerokość obudowy C | 29 mm   |
| długość obudowy | 48.4 mm   | wysokość obudowy B  | 23.5 mm |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |


**HDC HQP DMD 2BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek**



## HDC HQP DMD 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Obudowa doczepiana



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć przy użyciu kłódki.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC HQP ALU                | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1003040000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4032248697977              | podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrask mocujący boczny u dołu, |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: none                       |
| Typ        | HDC HQP ALU CS             | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1354950000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4050118157215              | podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrask mocujący boczny u dołu, |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: none                       |

## obudowa nabudowana kątowna



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć przy użyciu kłódki.

## HDC HQP DMD 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC HQP AWLU               | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1003060000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4032248697991              | podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrask mocujący boczny u dołu, |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: none                       |

## Obudowa cokołu



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć przy użyciu kłódki.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC HQP SLU 1PG16          | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1003110000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4032248698042              | podłączeniu, Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16                      |

## HDC HQP DMD 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Obudowa sprzęgu



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć przy użyciu kłódki.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC HQP KOLU 1PG16         | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1003120000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4032248698059              | podłączeniu, Obudowa złącza, Zatrask mocujący boczny u dołu,   |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16                      |

## Obudowa doczepiana



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć przy użyciu kłódki.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC HQM ALU                | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1003050000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4032248697984              | podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrask mocujący boczny u dołu, |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: none                       |

## HDC HQP DMD 2BO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

|            |                            |                                                                 |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Typ        | HDC HQM ALU CS             | Wersja                                                          |  |
| Nr zam.    | <a href="#">1251680000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po  |  |
| GTIN (EAN) | 4050118051803              | podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrząsk mocujący boczny u dołu, |  |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: none                        |  |